

ハロゲン球 12V




125 100

12Vジェニックハロゲン 50W(径85mm)

2,800K | 3,300K
2,850K | 3,000K

12Vジェニックハロゲン 50W(径70mm)

2,800K | 3,300K
2,850K | 3,000K



照明率表 P.948-B-1 照明率表 P.948-B-1 照明率表 P.948-B-1

照明率表 P.948-B-1 照明率表 P.948-B-1 照明率表 P.948-B-1

125 埋込穴 ベース 近接限度 0.7m

100 埋込穴 ベース 近接限度 0.5m

DDL-2297XW ¥7,800 ランプ別 トランス別



50W(EZ10)×1灯 12Vジェニックハロゲン(径85mm)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- パッフル/アルミ オフホワイト塗装
- 0.5kg
- トランス別置
- 埋込必要高150mm
- 取付可能天井厚5-50mm

DDL-2296XW (オフホワイト) DDL-2296XB (ブラック) ¥4,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯 12Vジェニックハロゲン(径70mm)

- 枠/銅板 塗装
- パッフル/アルミ 塗装
- 0.4kg
- トランス別置
- 埋込必要高114mm
- 取付可能天井厚5-25mm



12Vジェニックハロゲン(径85mm) 50W(EZ10) 8,000K
超狭角形 DP-53365 ¥3,500(36,000cd 3,000h)
狭角形 DP-53366 ¥3,500(17,000cd 3,000h)
中角形 DP-53367 ¥3,500(7,200cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500
管灯回路配線長 1m以内

12Vジェニックハロゲン(径70mm) 50W(EZ10) 8,000K
超狭角形 DP-53362 ¥3,200(23,500cd 3,000h)
狭角形 DP-53363 ¥3,200(12,500cd 3,000h)
中角形 DP-53364 ¥3,200(6,400cd 3,000h)
広角形 DP-54194 ¥3,200(2,750cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500
管灯回路配線長 1m以内