





ハロゲン球 12V

65


ディスプレイライト ● ディスプレイダウン



照明率表 P.951-E-



照明率表 P.951-F-



照明率表 P.951-F-




DDL-1445XW (ホワイト)
DDL-1445XB (ブラック)

¥5,200 ランプ付 トランス別

10W(G4)×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

- 枠 / プラスチック
- ガラス 無し
- 0.1kg
- トランス別置
- 埋込必要高40mm
- 取付可能天井厚5~25mm




65 埋込穴

DDL-1446XW (ホワイト)
DDL-1446XB (ブラック)

¥6,000 ランプ付 トランス別

20W(G4)×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

- 枠 / プラスチック
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (ショット)
- 0.1kg
- トランス別置
- 埋込必要高60mm
- 取付可能天井厚5~25mm




65 埋込穴

DDL-2538YWE (ホワイト)
DDL-2538YBE (ブラック)

¥6,800 ランプ付 トランス別


20W(G4)×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

- 枠 / プラスチック
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.1kg
- トランス別置
- 埋込必要高40mm
- 取付可能天井厚5~25mm




65 埋込穴

棚下灯としてご使用の場合は器具と棚材は下図の施工寸法以上離して施工してください。棚の上は温度が高くなりますので、置かれる物によっては変色・変質することがあります。




近接照射限度 100mm

棚下灯としてご使用の場合は器具と棚材は下図の施工寸法以上離して施工してください。棚の上は温度が高くなりますので、置かれる物によっては変色・変質することがあります。



近接照射限度 200mm

棚下灯としてご使用の場合は器具と棚材は下図の施工寸法以上離して施工してください。棚の上は温度が高くなりますので、置かれる物によっては変色・変質することがあります。



近接照射限度 200mm

12V低内圧ハロゲン球・クリア 10W(G4) ¥900(130ℓm 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

注 調光器併用不可

管灯回路配線長 1m以内

12V低内圧ハロゲン球・クリア 20W(G4) ¥900(320ℓm 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

65

放電灯
蛍光灯
12V
ハロゲン球

白熱灯
LED