

グレアレススポットなら、アタッチメントを選択することで 地明かり、タッチ、ピックアップ などの TPOにあわせたドラマチックなライティングが可能です。



壁面に光を照射した場合、ダイクロハロゲンから出るグレアが壁面に光溜まりをつくります。

パーチカルコーンがダイクロハロゲンのグレアをカットします。

オプションのピンホールユニットを装着することで、さらにグレアをカットします。



オプション

ミラーコーンユニット
DP-53660
¥2,700

- 鋼板 黒塗装
- アルミ シルバー電解(鏡面)
- 径 65 長66mm 0.1kg 意匠登録済

ミラーコーンミストベン
DP-53955
¥4,500

- 鋼板 黒塗装
- アルミ シルバー電解(鏡面)
- ガラス 透明
- 径 65 長66mm 0.1kg

注 高色温度タイプのダイクロハロゲン球は使用できません。 意匠登録済

ミラーコーンハニカムルーバー
DP-53956
¥4,500

- 鋼板 黒塗装
- アルミ シルバー電解(鏡面)
- アルミ 黒塗装
- 径 65 長66mm 0.1kg 意匠登録済

ピンホールユニット
DP-53661
¥2,100

- 鋼板 黒塗装
- 径 65 長66mm 0.1kg

ピンホールミストベン
DP-53654
¥4,000

- 鋼板 黒塗装
- ガラス 透明
- 径 65 長66mm 0.1kg

注 高色温度タイプのダイクロハロゲン球は使用できません。

ピンホールハニカムルーバー
DP-53659
¥4,000

- 鋼板 黒塗装
- アルミ 黒塗装
- 径 65 長66mm 0.1kg

ピンホールカラーフィルター
DP-53655 (レッド)
DP-53656 (グリーン)
DP-53657 (ブルー)
DP-53658 (イエロー)
¥4,300 (1個)

- 鋼板 黒塗装
- ガラス
- 径 65 長66mm 0.1kg

注 高色温度タイプのダイクロハロゲン球は使用できません。